

Ronda XS / Poltroncina Design /

La collezione Ronda XS si compone di Sedia, Poltroncina e Sgabello. La struttura è in tubolare di ferro e la superficie seduta-schienale in lamiera stirata pre-zincata a caldo. Sottopiedi in nylon. La lamiera viene resa morbida dalla forma, che segue le curve della scocca, e dal disegno che ricorda le trame di un pizzo. La poltroncina sfrutta tecnologie moderne come la doppia curvatura, che, mantenendo la semplicità del tubolare unico per gambe e braccioli, rende possibile amplificare il comfort con il bracciolo che si allunga fino alla scocca per sorreggere il gomito. La forma del bracciolo richiama le curve dello schienale e l'inclinazione verso la parte posteriore segue l'ergonomia dell'utente. Grazie al gioco di tubolari paralleli e di curvature fra scocca e bracciolo emerge il carattere avvolgente che distingue la poltroncina. Pre-trattamento, cataforesi, finitura a polveri termoindurenti.



Descrizione

Codice: **458**

Tipologia: **Poltroncine**


Collezione: **Ronda XS**

Impilabile: 8

Carico statico: 200 Kg

Materiale cuscino: Tessuto
Poliestere

Dati Tecnici



Larghezza: **58 cm**

Profondità: **62 cm**

Altezza: **83 cm**

Peso: **5.60 Kg**

Carico statico: **200 Kg**

Imballo

Colli: **1**

Pezzi per confezione: **4**

Dimensioni: **101x73x65 cm**

Volume: **0.480 mc**

Sacco di polietilene e scatola di cartone.

Ronda XS / Poltroncina Design /

Colori



Azzurro Marina



Bianco Opaco



Bianco Ghiaccio



Blu Scuro



Blu



Grigio Nuvola



Corten



Verde Militare



Nero



Grigio/Verde



Rosso Scarlatto



Giallo Curry



Cemento



Sabbia



Ferro Antico



Rosso Acero



Marrone d'India



Verde



Tortora



Verde Scuro

Ronda XS / Poltroncina Design /

Materiali

Acciaio

Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti atmosferici con l'esclusivo processo anticorrosione EMU-Coat.

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo durante l'inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi e proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.

Materiali cuscini

Tessuto Poliestere

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo durante l'inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detersivi e proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.